

Garant**Esztergalapka közepes megmunkáláshoz VCGT, HU 7310, Méret / darabszám:
160404/30**

Rendelési adatok

Rendelés száma	GG2686 160404/30
GTIN	4067263098638
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Fogásmélység a_p	0,25 - 2,5 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	350 - 600 mm/min
Tartalom	261458 HU7310
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Darabszám	30
Minőség	HU 7310
Forgácstörő	AM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Tartozék

VC.T 160404 Minőség HU7310

261458 HU7310