

Garant

**Tárcsa- / daraboló maró hengeres szárral HSS szélesség $a_p = 1,5$ mm, $\varnothing D$ /
élek száma Z: 50/4mm**

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	218408 50/4
GTIN	4045197533364
Árucikk kategória	21P

Leírás**Kivitel:**

Nagy teljesítményű tárcsamaró rendszer, mely változatosan összeállítható a felfogó aggyal és a **kedvező árú acél tárcsával**, vagy a felfogó aggyal és a **nagy pontosságú, hőálló HSS tárcsával**.

Felhasználás:

Horonymaráshoz és vágáshoz. A sorozatgyártás területén a nagy ismétlési pontosság érdekében HSS lapot használjon.

Felhasználás reklámszöveg:

Horony- és daraboló maráshoz. A sorozatgyártás területén a nagy ismétlési pontosság érdekében elsősorban HSS lapot használjon.

Rendelési szám: 218440 – 218444 (lásd a főkatalógust)

Figyelem:

A 279940 sz. szerelőkulcsot külön kell megrendelni.

Figyelem:

Tárcsa-/daraboló maró $\varnothing D = 200$ mm-ig beszerezhető.

Tartalék HSS tárcsák tartozékként utánrendelhetőek.

Műszaki leírás

Vágóél $\varnothing D_c$	50 mm
Teljes hossz L_{ges} ha $a_p 1,5$ mm	94,9 mm

Teljes hossz L_{ges} ha a_p 2,2 mm	95,5 mm
Gallérhossz L_1	36 mm
Szár $\varnothing D_s$ h6	25 mm
Gallér $\varnothing d_1$	24,5 mm
Maximális bemarkási mélység $a_{e\ max}$	12,75 mm
Hozzávaló váltólapka	XC.. 1113
Vágóélek száma Z	4
Szélesség a_p	1,5 mm
Szárkivitel	Hengeres szár
Szerszámananyag	HSS
belső hűtés	nem
Termék fajtája	Tárcsamaró