

**HOLEX****Digitális tolómérő, méréstartomány 150 mm ABS, Tolómérők száma: 3****Rendelési adatok**

Rendelés száma	412822 3
GTIN	4067263100003
Árucikk kategória	42A

**Leírás****Kivitel:**

Nagy, kontrasztos digitális kijelző. Leppelt mérőfelületek. Digitális tolómérő **abszolút mérőléc**cel, nullázás nem szükséges. Az elektronika kb. 5 perc után automatikusan kikapcsol és a tolóka egyszerű megmozdításával bekapcsol.

- **Nagy pontosságú az üveg mérőlécnek köszönhetően.**
- **Az elektronika le van választva a házról és közvetlenül a tolórészhez kapcsolódik. A mérőerő közvetlenül a mérőszárra jut. Ezáltal a tolómérő kevésbé érzékeny a hibákra és hosszabb élettartamú.**
- **Robusztus fém házzal.**

**Tartalom:**

**3x tolómérő** 412821 sz. 150 méret. Elem 081560 sz. CR2032 méret.

**Műszaki leírás**

Energiaellátás	Elemes
Kalibrálás	A1
Szabvány	ISO 13385
Csőrhossz	40 mm
Mélységmérő	szögletes 3,7×1,3
Automatikus kikapcsolás	igen

Mélységmérő van	igen
Méréstartomány	0 - 150 mm
A tartalmazott elemek száma	3
Leolvasás	0,01 mm
Leolvasás	0,0005 coll
Mérési eltérés E MPE	±0,03 mm
Mért érték rögzítése	Nullpont egyszeri beállítása
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Ház anyaga	Fém
Méréstechnika	Digitális
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	Edzett
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Univerzális tolómérő

## Szolgáltatások

KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. mérésstartomány 3X200 mm	021000 3X200
DAkKS kalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. mérésstartomány 3X200 mm	021010 3X200

## Tartozék

Csavar mélységmérő tartóhoz	412230
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032