

**Garant**

Tárcsa- / daraboló maró felfogó aggyal HSS szélesség  $ap = 1,5 \text{ mm}$ ,  $\varnothing D$  / élek száma Z: 100/8mm

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	218420 100/8
GTIN	4045197533722
Árucikk kategória	21P

**Leírás****Kivitel:**

Nagy teljesítményű tárcsamaró rendszer, mely változatosan összeállítható a felfogó aggyal és **kedvező árú acél tárcsával**, vagy a felfogó aggyal és a nagy pontosságú, hőálló HSS tárcsával.

**Felhasználás:**

Horonymaráshoz és vágáshoz. A sorozatgyártás területén a nagy ismétlési pontosság érdekében HSS lapot használjon.

**Felhasználás reklámszöveg:**

Horony- és daraboló maráshoz. A sorozatgyártás területén a nagy ismétlési pontosság érdekében elsősorban HSS lapot használjon.

Rendelési szám: 218440 – 218444 (lásd a főkatalógust)

**Figyelem:**

A 279940 sz. szerelőkulcsot külön kell megrendelni.

**Figyelem:**

Tartalék HSS tárcsák tartozékként utánrendelhetőek.

Tárcsa-/daraboló maró  $\varnothing D = 200 \text{ mm}$ -ig beszerezhető.

**Műszaki leírás**

Gallér $\varnothing d_1$	48 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	100 mm
Felfogó furat $\varnothing$	27 mm
Teljes hossz $L_{ges}$ ha $a_p$ 1,5 mm	51,4 mm
Hozzávaló váltólapka	XC.. 1113
Maximális bemarási mélység $a_{e\ max}$	26 mm
Alaptartó $\varnothing d_2$	48 mm
Teljes hossz $L_{ges}$ ha $a_p$ 2,2 mm	52 mm
Teljes hossz $L_{ges}$ ha $a_p$ 3,1 mm	52,8 mm
Vágóélek száma Z	8
Szárkivitel	furattal
Szerszámanyag	HSS
belső hűtés	nem
Termék fajtája	Tárcsamaró