


Garant**Pozícionáló stiftes pofa, Pofaszélességhez: 125mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	362622 125
GTIN	4067263092179
Árucikk kategória	31S

Leírás**Kivitel:**

- Edzett acél, tenifer eljárással kezelt, gáznitridált (tűrés $\pm 0,01$ mm).
- Egyszerűen felszerelhető a satura.
- A stiftetek mechanikusan nyomódnak be.
- Sűrített levegős kezelés a kétoldali szelepeken keresztül.
- Nincs különbség a fix és a mozgó pofa között.
- 5,5 bar légnyomás szükséges

Felhasználás:

Gyorsan átszerelhető a különböző megmunkálásokhoz.

- **A munkadarab gyorsan és maximális ismétlési pontossággal rögzíthető.**
- **Nem kell az időigényes felfogó lécekkal bajlódni.**

Alkalmazható:

GRESSEL Gripós GPS125, Gripós GPS125-VS, Gripós 2, Grepos-5S/5X-S, Grefors, S2 Duogrip, C2, Ecosos.

WNT NCG 125, DSG4 125, HDG2 125, H5G 125, ZSG4 125, ESG4 125.

Műszaki leírás

Termék fajtája	Satupofák
----------------	-----------

