


Garant**Pozicionáló stiftes pofa, Pofaszélességhez: 125mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	362624 125
GTIN	4067263092186
Árucikk kategória	31S

Leírás**Kivitel:**

- Edzett acél, tenifer eljárással kezelt, gáznitridált (tűrés $\pm 0,01$ mm).
- Egyszerűen felszerelhető a satura.
- A stiftetek mechanikusan nyomódnak be.
- Sűrített levegős kezelés a kétoldali szelepeken keresztül.
- Nincs különbség a fix és a mozgó pofa között.
- 5,5 bar légnyomás szükséges

Felhasználás:

Gyorsan átszerelhető a különböző megmunkálásokhoz.

- **A munkadarab gyorsan és maximális ismétlési pontossággal rögzíthető.**
- **Nem kell az időigényes felfogó lécekkel bajlódni.**

Alkalmazható:

ALLMATIC NC8 125, HD 125, TC, TITAN2 125.

BULL pneumatik 125, mechanikus 125.

KESEL ARNO125, CNC125, NCA125.

RÖHM RKE125, RKE-L125, RKE-U125, RKG-L125, RKE-LV125.

Műszaki leírás

Termék fajtája	Satupofák
----------------	-----------

