


Garant**Pozicionáló stiftes pofa, Pofaszélességhez: 160mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	362624 160
GTIN	4067263092193
Árucikk kategória	31S

Leírás**Kivitel:**

- Edzett acél, tenifer eljárással kezelt, gáznitridált (tűrés $\pm 0,01$ mm).
- Egyszerűen felszerelhető a satura.
- A stiftetek mechanikusan nyomódnak be.
- Sűrített levegős kezelés a kétoldali szelepeken keresztül.
- Nincs különbség a fix és a mozgó pofa között.
- 5,5 bar légnyomás szükséges

Felhasználás:

Gyorsan átszerelhető a különböző megmunkálásokhoz.

- **A munkadarab gyorsan és maximális ismétlési pontossággal rögzíthető.**
- **Nem kell az időigényes felfogó lécekkel bajlódni.**

Alkalmazható:

ALLMATIC NC8 160, HD 160, TC, TITAN2 160.

BULL pneumatik 160, mechanikus 160.

KESEL ARNO160, CNC160, NCA160.

RÖHM RKE160, RKE-L160, RKE-U160, RKG-L160, RKE-LV160.

Műszaki leírás

Termék fajtája	Satupofák
----------------	-----------

