

Garant**Marófej, éles szélű HPC, bevonat nélkül, Ø D h10: 10mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	210345 10
GTIN	4045197557636
Árucikk kategória	21M

Leírás**Figyelem:**

Teli horony alkalmazási irányértékek, ha $a_{p\max} \leq 0,5 \times D$.

Műszaki leírás

Vágóél Ø D	10 mm
Fejhossz l	18 mm
Élhossz L ₂	10 mm
Előtolás f _z szélezéshez rövid forgácsú alumíniumban	0,12 mm
Előtolás f _z horonymaráshoz rövid forgácsú alumíniumban	0,09 mm
Befogó mérete	10 mm
Sarokletörés szöge	90 fok
Teljes hossz L	31,9 mm
Bevonat	bevonat nélkül
Sorozat	TopCut
Minőség	HU730
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	Gyári szabvány
Típus	W

Spirálszög	42 fok
Fogásvételi irány	Vízszintes és ferde
Fogásszélesség ae marási műveleteknél	Teli horony fogásmélység $1 \times D$ mm
Fogásszélesség ae marási műveleteknél	$0,3 \times D$ szélezésnél mm
Forgácsolási stratégia	HPC
belső hűtés	nem
Hozzávaló befogó	GARANT TopCut
Termék fajtája	Forgácsoló betét maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	530 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	500 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	450 m/min	N
CuZn	feltételesen alkalmas	320 m/min	N
Olaj	feltételesen alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		
Levegő	feltételesen alkalmas		

Tartozék

Feltűzhető adapter nyomatékkulcshoz Típus 8X3	219986 8X3
Szerelőkulcs Típus 8X3	219987 8X3