

Garant**APMT 180508 ER, HB7930, Típus: TI****Rendelési adatok**

Rendelés száma	215253 TI
GTIN	4045197673527
Árucikk kategória	21A

Leírás**Figyelem:**

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 5$ mm, $a_{p\max} = 9$ mm.

Sarokrádiusz: 0,8 mm

Előtolás f_z / fog: 0,17 mm

Műszaki leírás

Előtolás f_z / fog	0,17 mm
Típus	TI
Sarokrádiusz	0,8 mm
Sorozat	Softcut®
Váltólapka ISO kód	APMT 180508 ER
Minőség	HB7930
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Ti > 850 N/mm ²	alkalmas	40 m/min	S
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		