

**Garant****APMT 133504 TR, HB7520, Típus: UNI****Rendelési adatok**

Rendelés száma	215374 UNI
GTIN	4045197601353
Árucikk kategória	21A

**Leírás****Figyelem:**

Alkalmazási irányértékek, ha  $a_e = 0,25 \times D$  /  $a_p = 4$  mm,  $a_{p \max} = 6$  mm.

Sarokrádiusz: 0,4 mm

**Műszaki leírás**

Típus	UNI
Sarokrádiusz	0,4 mm
Sorozat	Softcut®
Váltólapka ISO kód	APMT 133504 TR
Minőség	HB7520
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

**Felhasználói adatok**

	<b>Felhasználás</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kód</b>
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	330 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	290 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	250 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	120 m/min	M
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		