

Garant

Digitális tolómérő készlet, szögletes mélységmérővel, méréstartomány 150 mm IP54 adatkimenettel, Tolómérők száma: 10

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	412681 10
GTIN	4067263100225
Árucikk kategória	41A

Leírás**Kivitel:**

Digitális tolómérő, IP54, adatkimenettel. **Jól leolvasható, kontrasztos LCD kijelző 11,5 mm méretű számokkal.** Nagyon hosszú elemes működési idő a modern, energiahatékony mérőrendszernek köszönhetően. 20 perc után a rendszer automatikusan takarékos üzemmódba kapcsol, és a tolórész egyszerű megmozdításával aktiválható ismét. A mért értéket és a nullapontot eközben megőrzi. Preset funkcióval (méret előbeállítás). **Ergonomikus ház jó fogású Haptoprene® komponensekkel.** Leppelt mérőfelületek.

Előny:

- **Ergonomikus ház jó fogású Santoprene® komponensekkel.**
- **Hosszú elem élettartam.**
- **Nagyméretű, kontrasztos LCD kijelző 11,5 mm méretű számokkal.**
- **Új, modern design.**

Funkció:

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Inkluzív elem, 081560 sz. CR2032 méret. **10x tolómérő** 412680 sz. 150 méret.

Opcionális tartozék:

Adatkábel 498948 sz., billentyűzet interfész 498963 sz.

Alkatrész:

Adatkimenet sapka 412237 sz. D méret, elemtartó 412237 sz. B méret.

Műszaki leírás

Kalibrálás	A1
Mélységmérő	szögletes 3,7×1,3
A mellékelt elemek / akkuk cikkszama	081560 CR2032
Mérési eltérés E MPE	±0,02 mm
Leolvasás	0,0005 coll
Energiaellátás	Elemes
Méréstartomány	0 - 150 mm
Leolvasás	0,01 mm
A tartalmazott elemek száma	10
Szabvány	ISO 13385
Átkapcsolható leolvasás	mm / col
IP védettségi osztály	IP 54
Csőrhossz	40 mm
Interfész	RS232C csatlakozó
Interfész	USB csatlakozó
Méréstechnika	digitális
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	Edzett
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Univerzális tolómérő

Szolgáltatások

KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. mérésstartomány 10X200 mm	021000 10X200
DAkKS kalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. mérésstartomány 10X200 mm	021010 10X200

Tartozék

Csatlakozó kábel Típus R2	498948 R2
Billentyűzet interfészUSB Típus G2	498963 G2
Csavar mélységmérő tartóhoz	412236
Takarólap tolómérőhöz Típus B	412237 B
Csatlakozó kábel Típus USB2	498948 USB2
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032
Takarólap tolómérőhöz Típus D	412237 D