

Garant**Digitális tolómérő készlet, szögletes mélységmérővel, méréstartomány 150 mm IP54 adatkimenettel, Tolómérők száma: 3****Rendelési adatok**

Rendelés száma	412681 3
GTIN	4067263100201
Árucikk kategória	41A

Leírás**Kivitel:**

Digitális tolómérő, IP54, adatkimenettel. **Jól leolvasható, kontrasztos LCD kijelző 11,5 mm méretű számokkal.** Nagyon hosszú elemes működési idő a modern, energiahatékony mérőrendszernek köszönhetően. 20 perc után a rendszer automatikusan takarékos üzemmódba kapcsol, és a tolórész egyszerű megmozdításával aktiválható ismét. A mért értéket és a nullapontot eközben megőrzi. Preset funkcióval (méret előbeállítás). **Ergonomikus ház jó fogású Haptoprene® komponensekkel.** Leppelt mérőfelületek.

Előny:

- Ergonomikus ház jó fogású Santoprene® komponensekkel.
- Hosszú elem élettartam.
- Nagyméretű, kontrasztos LCD kijelző 11,5 mm méretű számokkal.
- Új, modern design.

Funkció:

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Inkluzív elem, 081560 sz. CR2032 méret. **3 x tolómérő** 412680 sz. 150 méret.

Opcionális tartozék:

Adatkábel 498948 sz., billentyűzet interfész 498963 sz.

Alkatrész:

Adatkimenet sapka 412237 sz. D méret, elemtartó 412237 sz. B méret.

Műszaki leírás

Átkapcsolható leolvasás	mm / col
A tartalmazott elemek száma	3
Energiaellátás	Elemes
Mérési eltérés E MPE	±0,02 mm
IP védettségi osztály	IP 54
Mélységmérő	szögletes 3,7×1,3
Leolvasás	0,01 mm
Leolvasás	0,0005 coll
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
Szabvány	ISO 13385
Kalibrálás	A1
Méréstartomány	0 - 150 mm
Csőrhossz	40 mm
Interfész	RS232C csatlakozó
Interfész	USB csatlakozó
Méréstechnika	digitális
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	Edzett
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Univerzális tolómérő

Szolgáltatások

KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. mérésstartomány 3X200 mm	021000 3X200
DAkKS kalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. mérésstartomány 3X200 mm	021010 3X200

Tartozék

Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032
Csavar mélységmérő tartóhoz	412236
Csatlakozó kábel Típus USB2	498948 USB2
Csatlakozó kábel Típus R2	498948 R2
Billentyűzet interfészUSB Típus G2	498963 G2
Takarólap tolómérőhöz Típus D	412237 D
Takarólap tolómérőhöz Típus B	412237 B