

Garant**Hengeres befogó, Hengeres szár, Forgácsoló fej Ø-höz, D: 10mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 210550 10 |
| GTIN | 4045197521484 |
| Árucikk kategória | 21Z |

Leírás**Kivitel:**

Precíziós köszörülésű befogók a GARANT TopCut betétekhez. A **rendszer körfutási pontossága $\leq 10 \mu\text{m}$** a kúpos és sík felfekvésnek köszönhetően.

Befogófelület nélkül (HSC megmunkálásához). **Tűrés = h6.**

Figyelem:

Maximális marásmélység = $L_1 + l$; l = Lásd a felcsavarozható fejek méretét: 210050 – 210410 sz.

Szorítókulcs = 219987 sz.

Fej nyomatékkulcshoz = 219986 sz.

Nagy szerszám kinyúlási hossz esetén csökkentse a technológiai adatokat.

Műszaki leírás

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Szár Ø D_s h6 | 16 mm |
| Forgácsoló fej Ø-höz, D | 10 mm |
| Külső Ø d_1 | 9,8 mm |
| Ajánlott meghúzási nyomaték | 5 Nm |
| Teljes hossz L | 65 mm |
| Sorozat | TopCut |
| Befogó | Hengeres szár |
| belső hűtés | igen |
| Termék fajtája | Becsavarozható maró befogó |

