

**Garant****APET 180508 FR, HU7810, Típus: ALU****Rendelési adatok**

Rendelés száma	215208 ALU
GTIN	4045197600905
Árucikk kategória	21A

**Leírás****Figyelem:**

Alkalmazási irányértékek, ha  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 5$  mm,  $a_{p\max} = 9$  mm.

Sarokrádiusz: 0,8 mm

Előtolás  $f_z$  / fog: 0,2 mm

**Műszaki leírás**

Előtolás $f_z$ / fog	0,2 mm
Típus	ALU
Sarokrádiusz	0,8 mm
Sorozat	Softcut®
Váltólapka ISO kód	APET 180508 FR
Minőség	HU7810
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

**Felhasználói adatok**

	<b>Felhasználás</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kód</b>
Alu műanyagok	alkalmas	600 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	500 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	400 m/min	N
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		