

Garant**APET 180508 FR Gyémántbevonatú, HB7810, Típus: ALU****Rendelési adatok**

Rendelés száma	215214 ALU
GTIN	4045197600929
Árucikk kategória	21B

Leírás**Figyelem:**

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 5$ mm, $a_{p\max} = 9$ mm.

Sarokrádiusz: 0,8 mm

Előtolás f_z / fog: 0,2 mm

Műszaki leírás

Előtolás f_z / fog	0,2 mm
Típus	ALU
Sarokrádiusz	0,8 mm
Sorozat	Softcut®
Váltólapka ISO kód	APET 180508 FR
Minőség	HB7810
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	600 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	600 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	550 m/min	N
Grafit, GFK, CFK	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		