

Garant GRIDLINE

**Szerszámszekrény kompletten, fiókokkal 75 kg, 26×20G, Magasság mm / fiókok száma: 800/6B****Rendelési adatok**

Rendelés száma	930605 800/6B
GTIN	4067263100645
Árucikk kategória	9GK

**Leírás****Kivitel:**

Teljesen felszerelt szerszámszekrény 30×24G méretben, 26×20G fiókokkal. Hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekből. Fiókok lyukasztásokkal hasított válaszfalak elhelyezéséhez 25 mm osztásban (75 mm fiók előlap magasságtól). A fiókok egyenkénti kihúzásának biztosítása megakadályozza több fiók egyszerre történő kinyitását.

**Szín:**

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

**Figyelem:**

A szekrény emelésekor és szállításakor ügyelni kell a fiókok kellő rögzítésére a szekrényházban.

**Műszaki leírás**

Hasznos magasság	700 mm
Fiókok hasznos magassága	700 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben	26

Fiókok hasznos területe G-ben	26×20
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Ajtók száma	0
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Állítható magasságú munkaállomás alá szerelhető	nem
Mélység	600 mm
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Fiók hasznos szélessége	650 mm
Fiókok száma	6
Magasság	800 mm
Kihúzható polclapok száma	0
Szélesség	750 mm
Súly	105 kg
Anyagvastagság	1,2 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Fiókkihúzás	Kihúzás elleni reteszelés
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	26×20G
Termék fajtája	Szerszámszekrény