

Garant GRIDLINE

Szerszámszekrény kompletten, fiókokkal 75 kg, 36×20G, Magasság mm / fiókok száma: 1500/12**Rendelési adatok**

Rendelés száma	930705 1500/12
GTIN	4067263100720
Árucikk kategória	9GK

Leírás**Kivitel:**

Teljesen felszerelt szerszámszekrény 40×24G méretben, 36×20G fiókokkal. Hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekből. Fiókok lyukasztásokkal hasított válaszfalak elhelyezéséhez 25 mm osztásban (75 mm fiók előlap magasságtól). A fiókok egyenkénti kihúzásának biztosítása megakadályozza több fiók egyszerre történő kinyitását.

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Figyelem:

A szekrény emelésekor és szállításakor ügyelni kell a fiókok kellő rögzítésére a szekrényházban.

Műszaki leírás

Magasság	1500 mm
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Kihúzható polclapok száma	0

Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Fiókok hasznos magassága	1400 mm
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Fiókok hasznos területe G-ben	36×20
Mélység	600 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben	36
Súly	246 kg
Fiókok száma	12
Állítható magasságú munkaállomás alá szerelhető	nem
Ajtók száma	0
Hasznos magasság	1400 mm
Fiók hasznos szélessége	900 mm
Szélesség	1000 mm
Anyagvastagság	1,2 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Fiókkihúzás	Kihúzás elleni reteszelés
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	36×20G
Termék fajtája	Szerszámszekrény