

Garant GRIDLINE

Szerszámszekrény kompletten, fiókokkal 75 kg, 20×24G, Magasság mm / fiókok száma: 800/7A**Rendelési adatok**

Rendelés száma	931005 800/7A
GTIN	4067263100799
Árucikk kategória	9GK

Leírás**Kivitel:**

Teljesen felszerelt szerszámszekrény 24×28G méretben, 20×24G fiókokkal. Hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekből. Fiókok lyukasztásokkal 25 mm osztásban (75 mm fiók előlap magasságtól). A fiókok egyenkénti kihúzásának biztosítása megakadályozza több fiók egyszerre történő kinyitását.

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Figyelem:

A szekrény emelésekor és szállításakor ügyelni kell a fiókok kellő rögzítésére a szekrényházban.

Műszaki leírás

Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Szélesség	600 mm
Fiók hasznos mélysége G-ben	24
Mélység	700 mm

Fiók hasznos mélysége	600 mm
Súly	113 kg
Magasság	800 mm
Ajtók száma	0
Fiókok hasznos magassága	700 mm
Hasznos magasság	700 mm
Fiókok hasznos területe G-ben	20×24
Állítható magasságú munkaállomás alá szerelhető	nem
Fiók hasznos szélessége	500 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben	20
Kihúzható polclapok száma	0
Fiókok száma	7
Anyagvastagság	1,2 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Fiókkihúzás	Kihúzás elleni reteszelés
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	20×24G
Termék fajtája	Szerszámszekrény