

Garant GRIDLINE

**Szerszámszekrény kompletten, fiókokkal 75 kg, 20×24G, Magasság mm / fiókok száma: 1000/7A****Rendelési adatok**

Rendelés száma	931005 1000/7A
GTIN	4067263100805
Árucikk kategória	9GK

**Leírás****Kivitel:**

Teljesen felszerelt szerszámszekrény 24×28G méretben, 20×24G fiókokkal. Hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekből. Fiókok lyukasztásokkal 25 mm osztásban (75 mm fiók előlap magasságtól). A fiókok egyenkénti kihúzásának biztosítása megakadályozza több fiók egyszerre történő kinyitását.

**Szín:**

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

**Figyelem:**

A szekrény emelésekor és szállításakor ügyelni kell a fiókok kellő rögzítésére a szekrényházban.

**Műszaki leírás**

Fiók hasznos mélysége	600 mm
Fiókok hasznos magassága	900 mm
Kihúzható polcok száma	0
Fiók hasznos mélysége G-ben	24

Fiókok hasznos területe G-ben	20×24
Fiókok száma	7
Állítható magasságú munkaállomás alá szerelhető	nem
Fiók hasznos szélessége	500 mm
Mélység	700 mm
Hasznos magasság	900 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben	20
Szélesség	600 mm
Súly	123 kg
Magasság	1000 mm
Ajtók száma	0
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Anyagvastagság	1,2 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Fiókkihúzás	Kihúzás elleni reteszelés
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	20×24G
Termék fajtája	Szerszámszekrény