

Garant GRIDLINE

**Szerszámszekrény kompletten, fiókokkal 75 kg, 26×24G, Magasság mm / fiókok száma: 1000/8B****Rendelési adatok**

Rendelés száma	931105 1000/8B
GTIN	4067263091684
Árucikk kategória	9GK

**Leírás****Kivitel:**

Teljesen felszerelt szerszámszekrény 30×28G méretben, 26×24G fiókokkal. Hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méreteken. Fiókok lyukasztásokkal 25 mm osztásban (75 mm fiókelőlap-magasságtól). A fiókok egyenkénti kihúzásának biztosítása megakadályozza több fiók egyszerre történő kinyitását.

**Szín:**

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

**Figyelem:**

A szekrény emelésekor és szállításakor ügyelni kell a fiókok kellő rögzítésére a szekrényházban.

**Műszaki leírás**

Szélesség	750 mm
Fiók hasznos szélessége	650 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben	26
Fiók hasznos mélysége	600 mm

Mélység	700 mm
Kihúzható polclapok száma	0
Fiók hasznos mélysége G-ben	24
Magasság	1000 mm
Bordázott gumibetét 3 oldalon legurulásvédő peremmel	nem
Fiókok hasznos területe G-ben	26×24
Ajtók száma	0
Súly	159 kg
Fiókok száma	8
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
ComfortClose	nem
Fiókok hasznos magassága	900 mm
Hasznos magasság	900 mm
Állítható magasságú munkaállomás alá szerelhető	nem
Anyagvastagság	1,2 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Fiókkihúzás	Kihúzás elleni reteszelés
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	26×24G
Termék fajtája	Szerszámszekrény