

Garant GRIDLINE

Szerszámszekrény kompletten, fiókokkal 200 kg, 26×24G, Magasság mm / fiókok száma: 1000/9A**Rendelési adatok**

Rendelés száma	931115 1000/9A
GTIN	4067263100973
Árucikk kategória	9GK

Leírás**Kivitel:**

Teljesen felszerelt szerszámszekrény 30×28G méretben, 26×24G fiókokkal. Hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekből. Fiókok lyukasztásokkal 25 mm osztásban (75 mm fiók előlap magasságtól). A fiókok egyenkénti kihúzásának biztosítása megakadályozza több fiók egyszerre történő kinyitását.

Fiók, **50 mm, 75 kg** teherbírással. Fiók **75 mm-től 200 kg** teherbírással.

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiókelőlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Figyelem:

A szekrény emelésekor és szállításakor ügyelni kell a fiókok kellő rögzítésére a szekrényházban.

Műszaki leírás

Fiókok száma	9
Fiók hasznos mélysége G-ben	24
Fiók hasznos szélessége	650 mm

Bordázott gumibetét 3 oldalon legurulásvédő peremmel	nem
Fiókok hasznos területe G-ben	26×24
Hasznos magasság	900 mm
Állítható magasságú munkaállomás alá szerelhető	nem
Kihúzható polclapok száma	0
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Súly	170 kg
Ajtók száma	0
Fiók hasznos szélessége G-ben	26
Mélység	700 mm
Szélesség	750 mm
Magasság	1000 mm
Fiók hasznos mélysége	600 mm
ComfortClose	nem
Fiókok hasznos magassága	900 mm
Anyagvastagság	1,2 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	200 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Fiókkihúzás	Kihúzás elleni reteszelés
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	26×24G
Termék fajtája	Szerszámszekrény