

Garant GRIDLINE

**Szerelőkocsi fiókokkal 75 kg, 26×24G, Magasság mm / fiókok száma: 685/4A****Rendelési adatok**

Rendelés száma	931145 685/4A
GTIN	4067263101093
Árucikk kategória	9GK

**Leírás****Kivitel:****Kompletten 26×24G fiókokkal.**

Szerszámkocsi 30×28 G méretben 2-2 golyóscsapágyazott fix- és kormányozható keréssel, Ø 125 mm, poliuretán futófelülettel, a kormányozható kerekek rögzíthetők. 4 oldalon legurulásvédő peremmel, bordázott gumilappal és 2K Haptoprene tolómarkolattal. A fiókok egyenkénti kihúzásának biztosítása megakadályozza több fiók egyszerre történő kinyitását. A ház hengerzárral központilag zárható.

**100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekben. Fiókok lyukasztásokkal hasított válaszfalak elhelyezéséhez 25 mm osztásban (75 mm fiók előlap magasságtól).

**Egykezes egyenkénti fiókkioldással** – megakadályozza a fiókok kinyílását szállítás közben.

Kötelezően szükséges minden szerszámkocsihoz.

**Szín:**

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

**Műszaki leírás**

Fiókok hasznos magassága	400 mm
Magasság	685 mm

Legurulásvédő peremmel	igen
Szélesség	750 mm
Egyenkénti fiókkioldás	Egykezes
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Kihúzható polclapok száma	0
Hasznos magasság	400 mm
Nyommentes futófelület	igen
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Fiók hasznos szélessége G-ben	26
Fiók hasznos szélessége	650 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Fiókok hasznos területe G-ben	26×24
Fiókház hasznos magassága	400 mm
Mélység	700 mm
Fiókház magassága	500 mm
Ház felül nyitott	nem
Fiók hasznos mélysége	600 mm
ComfortClose	nem
Fiókok száma	4
Maximális teherbírás	600 kg
Fiók hasznos mélysége G-ben	24
Kerék Ø	125 mm
Súly	102 kg
Ajtók száma	0
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel	2
Anyagvastagság	1,2 mm
Fiókkihúzás	Kihúzás elleni reteszelés
Magasságállítás osztása	25 mm

Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	26x24G
Termék fajtája	Szerszámkocsi