

Garant GRIDLINE

**Szerelőkocsi fiókokkal 75 kg, 20×20G, Magasság mm / fiókok száma: 685/4A****Rendelési adatok**

Rendelés száma	930515 685/4A
GTIN	4067263101086
Árucikk kategória	9GK

**Leírás****Kivitel:****Kompletten 20×20G fiókokkal.**

Szerszámkocsi 24×24 G méretben 2-2 golyóscsapágyazott fix- és kormányozható kerékkal, Ø 125 mm, poliuretán futófelülettel, a kormányozható kerekek rögzíthetők. 4 oldalon legurulásvédő peremmel, bordázott gumilappal és 2K Haptoprene tolómarkolattal. A fiókok egyenkénti kihúzásának biztosítása megakadályozza több fiók egyszerre történő kinyitását. A ház hengerzárral központilag zárható.

**100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekben. Fiókok lyukasztásokkal hasított válaszfalak elhelyezéséhez 25 mm osztásban (75 mm fiók előlap magasságtól).

**Egykezes egyenkénti fiókkioldással** – megakadályozza a fiókok kinyílását szállítás közben. Kötelezően szükséges minden szerszámkocsihoz.

**Szín:**

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

**Műszaki leírás**

Fiókok hasznos területe G-ben	20×20
Legurulásvédő peremmel	igen

Ajtók száma	0
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel	2
Fiókok hasznos magassága	400 mm
Hasznos magasság	400 mm
Súly	76 kg
Nyommentes futófelület	igen
Fiókház magassága	500 mm
Kihúzható polclapok száma	0
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Ház felül nyitott	nem
Fiók hasznos szélessége	500 mm
Mélység	600 mm
Fiókház hasznos magassága	400 mm
Fiókok száma	4
Egyenkénti fiókkioldás	Egykezes
Kerék Ø	125 mm
Maximális teherbírás	600 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Fiók hasznos szélessége G-ben	20
Szélesség	600 mm
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
ComfortClose	nem
Magasság	685 mm
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Anyagvastagság	1,2 mm
Fiókkihúzás	Kihúzás elleni reteszelés
Magasságállítás osztása	25 mm

Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	20x20G
Termék fajtája	Szerszámkocsi