

Garant GRIDLINE

**Szerszámszekrény kompletten, fiókokkal 75 kg, 36×24G, Magasság mm / fiókok száma: 1000/8A****Rendelési adatok**

Rendelés száma	931305 1000/8A
GTIN	4067263101031
Árucikk kategória	9GK

**Leírás****Kivitel:**

Teljesen felszerelt szerszámszekrény 40×28G méretben, 36×24G fiókokkal. Hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekből. Fiókok lyukasztásokkal hasított válaszfalak elhelyezéséhez 25 mm osztásban (75 mm fiók előlap magasságtól). A fiókok egyenkénti kihúzásának biztosítása megakadályozza több fiók egyszerre történő kinyitását.

**Szín:**

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiókelőlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

**Figyelem:**

A szekrény emelésekor és szállításakor ügyelni kell a fiókok kellő rögzítésére a szekrényházban.

**Műszaki leírás**

Kihúzható polclapok száma	0
Magasság	1000 mm
Ajtók száma	0

Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Fiókok száma	8
Fiókok hasznos területe G-ben	36×24
Fiók hasznos mélysége G-ben	24
Fiókok hasznos magassága	900 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben	36
Mélység	700 mm
Hasznos magasság	900 mm
Súly	195 kg
Állítható magasságú munkaállomás alá szerelhető	nem
Fiók hasznos mélysége	600 mm
Fiók hasznos szélessége	900 mm
Szélesség	1000 mm
Anyagvastagság	1,2 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Fiókkihúzás	Kihúzás elleni reteszelés
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	36×24G
Termék fajtája	Szerszámszekrény