

Garant GRIDLINE

**Szerszámszekrény kompletten, fiókokkal 200 kg, 36×24G, Magasság mm / fiókok száma: 1000/7A****Rendelési adatok**

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Rendelés száma    | 931315 1000/7A |
| GTIN              | 4067263101062  |
| Árucikk kategória | 9GK            |

**Leírás****Kivitel:**

Teljesen felszerelt szerszámszekrény 40×28G méretben, 36×24G fiókokkal. Hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekből. Fiókok lyukasztásokkal hasított válaszfalak elhelyezéséhez 25 mm osztásban (75 mm fiók előlap magasságtól). A fiókok egyenkénti kihúzásának biztosítása megakadályozza több fiók egyszerre történő kinyitását.

Fiók, **50 mm, 75 kg** teherbírással. Fiók **75 mm-től 200 kg** teherbírással.

**Szín:**

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiókelőlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

**Figyelem:**

A szekrény emelésekor és szállításakor ügyelni kell a fiókok kellő rögzítésére a szekrényházban.

**Műszaki leírás**

|  |        |
|--|--------|
| Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető | igen   |
| Mélység                                  | 700 mm |

|   |   |
|---|---|
| Súly  | 181 kg  |
| Ajtók száma                                     | 0   |
| Hasznos magasság                                | 900 mm  |
| Fiók hasznos szélessége G-ben                   | 36  |
| Fiókok hasznos területe G-ben                   | 36×24   |
| Fiók hasznos szélessége                         | 900 mm  |
| Fiókok hasznos magassága                        | 900 mm  |
| Fiókok száma                                    | 7   |
| Szélesség                                       | 1000 mm   |
| Fiók hasznos mélysége                           | 600 mm  |
| Kihúzható polclapok száma                       | 0   |
| Magasság  | 1000 mm   |
| Állítható magasságú munkaállomás alá szerelhető | nem   |
| Fiók hasznos mélysége G-ben                     | 24  |
| Anyagvastagság                                  | 1,2 mm  |
| Fiók / kihúzható polc teherbírása               | 200 kg  |
| Kihúzható fiókok (részben/teljesen)             | 100 %   |
| Fiókkihúzás                                     | Kihúzás elleni reteszelés   |
| Magasságállítás osztása                         | 25 mm   |
| Hengerzár                                       | Moduláris betét   |
| Szín kiválasztása                               | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011,<br>5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Terméknév attribútum                            | 36×24G  |
| Termék fajtája                                  | Szerszámszekrény  |