

Garant**APMT 180516 TR, HB7520, Típus: UNI****Rendelési adatok**

Rendelés száma	215274 UNI
GTIN	4045197601117
Árucikk kategória	21A

Leírás**Figyelem:**

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 5 \text{ mm}$, $a_{p \max} = 9 \text{ mm}$.

Sarokrádiusz: 1,6 mm

Műszaki leírás

Típus	UNI
Sarokrádiusz	1,6 mm
Sorozat	Softcut®
Váltólapka ISO kód	APMT 180516 TR
Minőség	HB7520
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	330 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	290 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	250 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	120 m/min	M
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		