


Garant**Központosító satu-alapkészülék Xtric, Típus: 125XSA****Rendelési adatok**

Rendelés száma	363000 125XSA
GTIN	4067263098799
Árucikk kategória	310

Leírás**Kivitel:**

- **Nagyon könnyen hozzáférhető és tökéletesen szimmetrikus.**
- **Teljesen edzett és az alsó oldal finomra mart.**
- **Tökéletesen központos a központbeállításnak köszönhetően.**
- **Nyers darabok és kész elemek befogása a legminimálisabb pofa és alkatrész elemeléssel.**
- **Furatokkal LANG pozícionáló rendszerhez, GARANT ZeroClamp-ra és Erowa ITS148 (50 és 80 méretre) adaptálható központosító lappal.**
- **Szerszám nélküli pofacsere. A pofák megfordításával módosítható a befogási tartomány.**
- **Automatizációs interfész.**
- **Tökéletesen központos a központbeállításnak köszönhetően.**
- **A pofák megfordításával módosítható a befogási tartomány.**

Felhasználás:

Tökéletes 5 oldalas megmunkáláshoz. Központos befogás.

Alkalmazható:

Rátétpofák 363010 – 363045 sz.

Tartalom:

Alaptest, orsó, orsóanyák és négy befogócsap, amelyek alkalmasak a 360164 XP80Z sz. automatizáló konzolhoz.

Opcionális tartozék:

Nyomatékkulcs 656050 sz., dugókulcs fej 642229 13 sz., összeszerelő állomás 358595 80 sz.

Figyelem:

Alkalmas a GARANT TurnTable automatizáló rendszerhez a 360164 XP80Z sz. automatizáló konzollal kombinálva. A hozzávaló 363010 – 363045 sz. rátétpofák nem képezik a tartozékok részét. Az S2 befogási helyzet a pofa megfordításával áll elő.

Műszaki leírás

Súly	10,6 kg
Maximális szorítóerő	32 kN
Kulcsnyílás méret	13 mm
Kulcsnyílás méret	5 mm
B	125 mm
L	186 mm
Maximális nyomaték	132 Nm
Kivitel	Nullponti befogórendszer
Magasság H	54 mm
Alapméret	80 mm
Színkód	Xtric 125
Termék fajtája	Gépsatu