



## ISCAR SUMOCHAM alapelem Weldon szár DCN A, 3×D, Méret: 15



### Rendelési adatok

Rendelés száma	231705 15
GTIN	7291075290936
Árucikk kategória	23K

### Leírás

#### Kivitel:

SUMOCHAM cserélhető fejes fúrórendszer a **nagy hatékonyságú furatmegmunkáláshoz** cserélhető vágóélekkel. **Egyedülálló rögzítő mechanika** a forgácsoló betét kényelmes rögzítéséhez további szorítócsavar nélkül. **Sokoldalú anyaghasználat** az átfogó forgácsoló betét kínálatnak köszönhetően. **Optimális szerszámstabilitás** egyidejűleg csavart hűtőcsatornákkal a furat **nagy körfutási pontossága** és a **lehető legalacsonyabb axiális eltérése** érdekében. **További kapható kivitelek:** Alapelem hengeres szárral, alapelem a furatok élettörésének megmunkálásához élettörő gyűrű felszerelése esetén, alapelem kifejezetten a többsörös, hosszsztergáló- és gyártósori esztergagépeken való használathoz.

**Tűrésosztály:** IT8-IT9, körfutási pontosság: 0,03 mm.

#### Felhasználás:

**231740 – 231790 sz.** forgácsoló betétekkel.

#### Tartalom:

Alaptest a forgácsoló betétekhez való szerelőkulccsal.

#### Figyelem:

- Alapvetően a közepes forgácsolási sebességű és nagy előtolási értékű stratégiát válassza.
- Nincs gyorsmenet és nincs balra forgó orsó a visszahúzás során.
- Domború / homorú felületek megfúrása:  $> 15 \times D_c$  görbületi sugár szükséges, csökkentse az előtolási sebességet akár 50%-kal.
- A keresztfuratok esetében a maximálisan megengedett átmérő a névleges  $D_c$  átmérő 1/4-e.
- Kötegek fúrása stabil körülményeket igényel, csökkentse a munkadarab elemek közötti hézagokat.
- Ferde furat be- és kimenet akár 7°-os dőlésszögig csökkentett előtolással (kb. 20-30%) lehetséges.
- Jelölési magyarázat: DCN [méret]-[L<sub>1</sub>]-[ØD<sub>s</sub>]A-[L/D]

**Példa:****231702 6 DCN 060-009-12A-1.5D sz.****231705 6 DCN 060-018-12A-3D sz.****Műszaki leírás**

Sorozat	SUMOCHAM
Szárhossz L <sub>s</sub>	50 mm
Vágóélek száma Z	2
Ø tartomány D <sub>c</sub>	15 - 15,9 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Hasznos hossz L <sub>1</sub>	45 mm
ISCAR terméknevezés	DCN 150-045-20A-3D
Gyártó jelölése	DCN 150-045-20A-3D
Kivitel	3×D
Szár	ISO 9766
Fúrési felhasználás	Keresztirányú fúrás
Fúrési felhasználás	konkáv
Fúrési felhasználás	domború
Fúrési felhasználás	Kötegfúrás
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Váltólapkás fúró