

HEDI**Kábeldob, műanyag, Típus: 25V**

Rendelési adatok

Rendelés száma	081125 25V
GTIN	4003644013258
Árucikk kategória	08B

Leírás

Kivitel:

A Hedi® kábeldobok a „Made in Germany” minőséget és a hosszú élettartamot jelentik. A saját tervezésű dobttest optimalizált kábel elvezetést biztosít. Az integrált forgás stopkapcsoló megakadályozza a dob véletlen forgását. Minden kábeldob hővédelmi kapcsolóval van felszerelve. Száraz környezetben való használathoz.

Funkció:

IP20: Védett $\varnothing < 12$ mm idegen testek behatolása ellen, az érintést azonban kerülni kell, ezen kívül víz ellen nem védett.

IP védettségi osztály: IP 20

Névleges teljesítmény letekerve: 3500 (16 A) W

Kábel kategória: H05VV-F

Kábel szerkezete: 3G1,5

Kábel anyaga: PVC piros

Kábelhossz: 25 m

Csatlakozó aljzatok száma: 4

Műszaki leírás

Kábel szerkezete	3G1,5
------------------	-------

Kábel anyaga	PVC piros
Típus	25V
Kábelhossz	25 m
Hálózati feszültség	250 V
Névleges teljesítmény letekerve	3500 (16 A) W
Kábel kategória	H05VV-F
IP védettségi osztály	IP 20
Csatlakozó aljzatok száma	4
Ház anyaga	Műanyag
Energiaellátás	Vezetékes
Diagnosztikai rendszer rendelkezésre álló	nem
Termék fajtája	Kábeldob