



ISCAR SUMOCHAM alapelem Weldon szár DCN A, 8xD, Méret: 28



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 231715 28 |
| GTIN | 7291075291858 |
| Árucikk kategória | 23K |

Leírás

Kivitel:

SUMOCHAM cserélhető fejes fúrórendszer a nagy hatékonyságú furatmegmunkáláshoz cserélhető vágóélekkel. Egyedülálló rögzítő mechanika a forgácsoló betét kényelmes rögzítéséhez további szorítócsavar nélkül. Sokoldalú anyaghasználat az átfogó forgácsoló betét kínálatnak köszönhetően. Optimális szerszámstabilitás egyidejűleg csavart hűtőcsatornákkal a furat nagy körfutási pontossága és a lehető legalacsonyabb axiális eltérése érdekében. További kapható kivitelek: Alapelem hengeres szárral, alapelem a furatok élettörésének megmunkálásához élettörő gyűrű felszerelése esetén, alapelem kifejezetten a többorsós, hosszesztergáló- és gyártósori esztergagépeken való használathoz. Tűrésosztály: IT8-IT9, körfutási pontosság: 0,03 mm.

Felhasználás:

231740 – 231790 sz. forgácsoló betétekkel.

Tartalom:

Alaptest a forgácsoló betétekhez való szerelőkulccsal.

Figyelem:

Alapvetően a közepes forgácsolási sebességű és nagy előtolási értékű stratégiát válassza. Nincs gyorsmenet és nincs balra forgó orsó a visszahúzás során. 8xD fúrás mélységtől legalább $1,5 \times DC$ vezetőfuratot hozzon létre ugyanazzal a forgácsoló betéttel. Domború / homorú felületek megfúrása: $> 15 \times DC$ görbületi sugár szükséges, csökkentse az előtolási sebességet akár 50%-kal. A keresztfuratok esetében a maximálisan megengedett átmérő a névleges DC átmérő 1/4-e. Kötegek fúrása stabil körülményeket igényel, csökkentse a munkadarab elemek közötti hézagokat. Ferde furat be- és kimenet akár 7°-os dőlésszögig csökkentett előtolással (kb. 20-30%) lehetséges. 8xD jelölési magyarázat: DCN [méret]-[L1]-[ØDS]A-[L/D] 12xD jelölési magyarázat: DCN [méret] [L1]-[ØDS]R-[L/D] Példa: 231715 6 DCN 060-048-12A-8D sz. 231720 8 DCN 080-096-12R-12D sz.

Műszaki leírás

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Szárkivitel | ISO 9766 |
| Vágóélek száma Z | 2 |
| Kinyúlási hossz L ₁ | 224 mm |
| Sorozat | SUMOCHAM |
| Szárhossz L _s | 60 mm |
| Forgácshorony hossza L _c | 228,25 mm |
| Szár Ø D _s | 32 mm |
| Ø tartomány D _c | 28 - 28,9 mm |
| ISCAR terméknevezés | DCN 280-224-32A-8D |
| Vezetőfúró szükséges | igen, vezetőfúró |
| Gyártó jelölése | DCN 280-224-32A-8D |
| Kivitel | 8×D |
| Szár | ISO 9766 |
| Fúrési felhasználás | konkáv |
| Fúrési felhasználás | Kötegfúrás |
| Fúrési felhasználás | Keresztirányú fúrás |
| Fúrési felhasználás | domború |
| belső hűtés | igen |
| Termék fajtája | Váltólapkás fúró |