

HEDI

Függő energia-elosztó, Típus: 250



Rendelési adatok

Rendelés száma	081142 250
GTIN	4003644015771
Árucikk kategória	08B

Leírás

Kivitel:

Kimeneti csatlakozóaljzatok önzáró fedelekkkel.

Kompakt függő energia-elosztó robusztus, keménygumival erősített házzal, helytakarékos és a rendet fenntartó feszültség- és sűrített levegő elosztáshoz.

- **Egyszerű kábel bevezetés húzás tehermentesítéssel.**
- **Függesztő szem és masszív szerszámkampó.**
- **Fröccsenő víznek ellenáll, IPX4.**

Funkció:

IP20: Védett $\varnothing < 12$ mm idegen testek behatolása ellen, az érintést azonban kerülni kell, ezen kívül víz ellen nem védett.

IPX4: Fröccsenő víz ellen minden irányból védett, azonban idegen testek vagy érintés ellen nem.

Figyelem:

Függő energia-elosztó Ethernet csatlakozóval külön rendelésre.

Műszaki leírás

Típus	250
Szélesség	227 mm

Névleges teljesítmény	3,5 kW
Magasság	305 mm
Mélység	212 mm
Csatlakozó aljzatok száma 250 V	6
IP védettségi osztály	IP X4
Energiaellátás	Vezetékes
Bemenet csatlakozó típus	F
Termék fajtája	Energia elosztók