

Garant**APMT 133516 ER, HB7730, Típus: GG****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 215371 GG |
| GTIN | 4045197673640 |
| Árucikk kategória | 21A |

Leírás**Figyelem:**

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,25 \times D$ / $a_p = 4$ mm, $a_{p \max} = 6$ mm.

Sarokrádiusz: 1,6 mm

Előtolás f_z / fog: 0,18 mm

Műszaki leírás

| | |
|----------------------|---------------------|
| Előtolás f_z / fog | 0,18 mm |
| Típus | GG |
| Sarokrádiusz | 1,6 mm |
| Sorozat | Softcut® |
| Váltólapka ISO kód | APMT 133516 ER |
| Minőség | HB7730 |
| Szerszámanyag | HM |
| Termék fajtája | Váltólapka maráshoz |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V_c | ISO kód |
|------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| GG(G) | alkalmas | 250 m/min | K |
| Nedvesen maximum | feltételesen alkalmas | | |
| Száraz | alkalmas | | |