

Garant**Vágólapka Szélesség 2,2 mm, Típus: ALU****Rendelési adatok**

Rendelés száma	218460 ALU
GTIN	4045197534262
Árucikk kategória	21B

Leírás**Felhasználás:**

218408 – 218444 sz. tárcsamárókhoz és a 273560 sz. beszúró pengéhez.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha a_e max.

Típus: ALU

Sarokrádiusz: 0,2 mm

Minőség: HU7810

Előtolás f_z : 0,13 mm

Tűrés a_p : - 0 / + 0,3 mm

Műszaki leírás

Típus	ALU
Tűrés a_p	- 0 / + 0,3 mm
Előtolás f_z	0,13 mm
Sarokrádiusz	0,2 mm
Minőség	HU7810

Szerszáanyag	HM
Cserék / élek száma	1
Bevonat	TiAlN
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz