

USB töltő adapter, Típus: 2**Rendelési adatok**

Rendelés száma	081149 2
GTIN	4008496066162
Árucikk kategória	08C

Leírás**Kivitel:**

- **Teljes teljesítmény: 38 W az optimalizált és gyors töltés érdekében**
- **A legújabb GN technológia**
- **Technológiai trend: Power Delivery és Quick Charge a gyors és intelligens töltés érdekében**
- **AC bemenet: 100-240 V ~ 1.0 A 50-60 Hz**
- **1x USB C típusú csatlakozó: 5 V/ 3 A; 9 V/2,22 A; 12 V/1,67 A (20 W max.)**
- **1x USB A QC csatlakozó: 5 V/3 A; 9 V/2 A; 12 V/1,5 A (max. 18 W)**
- **Akár 2 készülék egyidejű töltése**
- **Szuper könnyű, nagyon praktikus és kompakt**
- **Modern és kiváló minőségű design**
- **Garantált és bizonyított VARTA minőség**

Műszaki leírás

Töltőrekeszek száma USB-hez	2
Névleges feszültség	100 - 240 V
Hossz	80 mm

Adatlap

Magasság	195 mm
Hálózati frekvencia	50 - 60 Hz
Töltési helyek maximális száma	2
Szélesség	35 mm
Gyártó jelölése	VARTA Speed Charger 38 W
Termék fajtája	Töltőkészülék