

**Garant****Tárcsamaró felfogó aggyal Szélesség ap = 4 mm, Ø D: 80mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	218560 80
GTIN	4045197462398
Árucikk kategória	210

## Leírás

**Kivitel:**

Robusztus speciális acélból készült tárcsamaró a vibráció csökkentéséhez.

**Felhasználás:**

Horonymaráshoz valamint reteszhorony maráshoz. Sík vagy nem sík horonyfenékhez használható.

**Alkatrész:**

219948 sz. (TX9; 2,0 Nm).

**Figyelem:**

A **211750 sz. 2,2 méretű** GARANT TQ nyomaték csavarhúzó a **674252 sz. IP9 méretű** pengével használja.

Tárcsamaró Ø D = 200 mm-ig beszerezhető.

## Műszaki leírás

Vágóél Ø D <sub>c</sub>	80 mm
Felfogó furat Ø	22 mm
Teljes hossz L <sub>ges</sub>	50 mm
Hozzávaló váltólapka	SN.. 1102

Effektív élek száma $Z_{eff}$	5
Gallérhossz $L_1$	15 mm
Maximális bemarkási mélység $a_{e\ max}$	20 mm
Gallér $\varnothing d_1$	40 mm
Váltólapkák száma	10
Szárkivitel	furattal
belső hűtés	nem
Szerszámcsere	PowerCard
Váltólapka ISO kód	SN.. 1102
Váltólapka csavar készlet	219948 (IP9; 2,0 Nm)
Termék fajtája	Tárcsamaró

## Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219948
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 9IP	674252 9IP
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 2,2 Nm	211750 2,2