

Yale

Végtelenített körheveder, ibolyakék, 1000 kg, Hasznos hossz: 2m



Rendelési adatok

Rendelés száma	086140 2
GTIN	4025092360432
Árucikk kategória	08Z

Leírás

Kivitel:

Rendkívül ellenállóképes végtelenített körhevederek (EN 1492-2), varrás nélküli kopásálló köpennyel.

Felhasználás:

Szerkezeti elemek emelésére és mozgatására.

Figyelem:

Szállítás külön rendelésre a következő terhelhetőségig: 150 t (poliészter), 180 t (Dyneema).

Műszaki leírás

Kerülethossz	4 m
Hasznos hossz	2 m
Heveder szélesség	46 mm
Szimpla terhelés közvetlenül WLL	1000 kg
Szimpla terhelés átfűzve WLL	800 kg
Dupla terhelés WLL max. 7°	2000 kg
Dupla terhelés WLL 7°– 45°	1400 kg
Dupla terhelés WLL 45°– 60°	1000 kg
Termék fajtája	Végtelenített körheveder

