

Garant

Befogó, hengeres, belső hűtés nélkül, Weldon szár, Forgácsoló fej Ø-höz, D: 20mm

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	210555 20
GTIN	4045197522665
Árucikk kategória	21Z

Leírás**Kivitel:**

Precíziós köszörülésű befogók a GARANT TopCut betétekhez. A **rendszer körfutási pontossága $\leq 10 \mu\text{m}$** a kúpos és sík felfekvésnek köszönhetően.

Figyelem:

Maximális marásmélység = $L_1 + l$; l = Lásd a felcsavarozható fejek méretét: 210050 – 210410 sz.
Szorítókulcs = 219987 sz.

Fej nyomatékkulcshoz = 219986 sz.

Nagy szerszám kinyúlási hossz esetén csökkentse a technológiai adatokat.

Műszaki leírás

Külső Ø d_1	19,8 mm
Forgácsoló fej Ø-höz, D	20 mm
Hasznos hossz L_1	51 mm
Ajánlott meghúzási nyomaték	25 Nm
Teljes hossz L	110 mm
Szár Ø D_s	25 mm
Sorozat	TopCut
Befogó	Weldon szár
Termék fajtája	Becsavarozható maró befogó

