

**Garant****Tárcsamaró felfogó aggyal Szélesség ap = 4 mm, Ø D: 100mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	218560 100
GTIN	4045197462404
Árucikk kategória	210

## Leírás

**Kivitel:**

Robusztus speciális acélból készült tárcsamaró a vibráció csökkentéséhez.

**Felhasználás:**

Horonymaráshoz valamint reteszhorony maráshoz. Sík vagy nem sík horonyfenékhez használható.

**Alkatrész:**

219948 sz. (TX9; 2,0 Nm).

**Figyelem:**

A **211750 sz. 2,2 méretű** GARANT TQ nyomaték csavarhúzó a **674252 sz. IP9 méretű** pengével használja.

Tárcsamaró Ø D = 200 mm-ig beszerezhető.

## Műszaki leírás

Teljes hossz L <sub>ges</sub>	50 mm
Gallér Ø d <sub>1</sub>	48 mm
Vágóél Ø D <sub>c</sub>	100 mm

Maximális bemarási mélység $a_{e\ max}$	24,2 mm
Felfogó furat $\varnothing$	27 mm
Hozzávaló váltólapka	SNHX
Effektív élek száma $Z_{eff}$	6
Váltólapkák száma	12
Szárkivitel	furattal
belső hűtés	nem
Szerszámcsere	PowerCard
Váltólapka ISO kód	SN.. 1102
Váltólapka csavar készlet	219948 (IP9; 2,0 Nm)
Termék fajtája	Tárcsamaró

## Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 9IP	674252 9IP
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219948