

**Garant****Tárcsamaró felfogó aggyal Szélesség ap = 5 mm, Ø D: 80mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	218562 80
GTIN	4045197462435
Árucikk kategória	210

**Leírás****Kivitel:**

Robusztus speciális acélból készült tárcsamaró a vibráció csökkentéséhez.

**Felhasználás:**

Horonymaráshoz valamint reteszhorony maráshoz. Sík vagy nem sík horonyfenékhez használható.

**Alkatrész:**

219949 sz. (TX9; 2,0 Nm).

**Figyelem:**

A **211750 sz. 2,2 méretű** GARANT TQ nyomaték csavarhúzó a **674252 sz. IP9 méretű** pengével használja.

Tárcsamaró Ø D = 200 mm-ig beszerezhető.

**Műszaki leírás**

Vágóél Ø D <sub>c</sub>	80 mm
Teljes hossz L <sub>ges</sub>	50 mm
Felfogó furat Ø	22 mm

Gallér $\varnothing d_1$	40 mm
Maximális bemarási mélység $a_{e \max}$	20 mm
Effektív élek száma $Z_{\text{eff}}$	5
Hozzávaló váltólapka	SNHX
Gallérhossz $L_1$	15 mm
Váltólapkák száma	10
Szárkivitel	furattal
belső hűtés	nem
Szerszámcsere	PowerCard
Váltólapka ISO kód	SN.. 1103
Váltólapka csavar készlet	219949 (IP9; 2,0 Nm)
Termék fajtája	Tárcsamaró

## Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219949
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 9IP	674252 9IP