

Yale

Univerzális henger YS, Nyomóerő / löket (t / mm): 10/100



Rendelési adatok

Rendelés száma	086060 10/100
GTIN	4025092150071
Árucikk kategória	08Y

Leírás

Kivitel:

Minden be- és ráépített alkatrész megfelel a **metrikus szabványsorozatnak**, amely lényegesen megkönnyíti a beszerelési és szervizmunkákat és az alkatrészek beszerzését is lényegesen leegyszerűsíti. **100 %-ban kompatibilis** minden 700 bar-os hidraulikus rendszerrel.

Az univerzális hengereket rendkívüli **oldalterhelés-tűrő képesség** jellemzi, rugós visszahúzással és csupán egyetlen gyorscsatlakozós tömlőcsatlakozóval rendelkeznek.

Felhasználás:

Minden nyomó munkához, melynél fontos a nagy erő és a kis méretek. Ideálisan használható berendezéseken és műhelypréseken az alap kivitelben metrikus rögzítőmenetnek köszönhetően.

Minden helyzetben használható.

Tartalom:

Nyomócsatlakozó 3/8-NPT. Szállítás üzemkész állapotban, vagyis csatlakozó karmantyúval, edzett acél nyomóidommal és rögzítőmenettel együtt történik, csatlakozóvezetékek és adapter nélkül.

Figyelem:

A zárt rendszerek gyárilag előre összeszerelve, feltöltve és légtelenítve.

Hidraulika szivattyút lásd a 086050 sz., hidraulika tömlőt a 086081 sz., nyomásmérőt a 086087 sz. alatt.

Műszaki leírás

Hossz behúzva	178 mm
Emelési magasság	100 mm
Súly	2,8 kg
Maximális nyomóerő	100 kN
Olajmennyiség	146 ml
Henger külső Ø	57 mm
Termék fajtája	Hidraulika henger

Tartozék

Hidraulika tömlő HHC gyári szereléssel / feltöltéssel Hossz 2 m	086081 2
Hidraulikus kézipumpa HPS Fokozatok száma / tartálytérfogat 2/2 l	086050 2/2
Hidraulikus kézipumpa HPS Fokozatok száma / tartálytérfogat 2/4 l	086050 2/4
Hidraulika tömlő HHC gyári szereléssel / feltöltéssel Hossz 6 m	086081 6
Hidraulika tömlő HHC gyári szereléssel / feltöltéssel Hossz 3 m	086081 3
Hidraulikus kézipumpa HPS Fokozatok száma / tartálytérfogat 1/0,7 l	086050 1/0,7
Hidraulikus kézipumpa HPS Fokozatok száma / tartálytérfogat 2/0,7 l	086050 2/0,7
Hidraulika tömlő HHC gyári szereléssel / feltöltéssel Hossz 1 m	086081 1