

**Garant****Befogó, kúpos, belső hűtés nélkül, Weldon szár, Forgácsoló fej Ø-höz, D: 25mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	210565 25
GTIN	4045197557780
Árucikk kategória	21Z

**Leírás****Kivitel:**

Precíziós köszörülésű befogók a GARANT TopCut betétekhez. A **rendszer körfutási pontossága  $\leq 10 \mu\text{m}$**  a kúpos és sík felfekvésnek köszönhetően.

**Figyelem:**

**Maximális marásmélység** =  $L_1 + l$ ;  $l$  = Lásd a felcsavarozható fejek méretét: 210050 – 210410 sz.  
Szorítókulcs = 219987 sz.

Fej nyomatékkulcshoz = 219986 sz.

Nagy szerszám kinyúlási hossz esetén csökkentse a technológiai adatokat.

**Műszaki leírás**

Hasznos hossz $L_1$	88 mm
Forgácsoló fej Ø-höz, D	25 mm
Külső Ø $d_1$	24,8 mm
Ajánlott meghúzási nyomaték	35 Nm
Teljes hossz L	150 mm
Szár Ø $D_s$	32 mm
Sorozat	TopCut
Befogó	Weldon szár
Termék fajtája	Becsavarozható maró befogó

