

Yale

Üreges-dugattyús henger YCS, Nyomóerő / löket (t / mm): 33/150



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 086070 33/150 |
| GTIN | 4025092150927 |
| Árucikk kategória | 08Y |

Leírás

Kivitel:

A **Yale** hidraulikus szerszámok kiváló minőségű **CrMo-acélből** készülnek jelentősen nagyobb stabilitás és „rugalmasság” mellett és ebből eredően ezeket **nagyon hosszú élettartam** jellemzi. Minden be- és ráépített alkatrész megfelel a **metrikus szabványsorozatnak**, ami a beszerelési- és szervizmunkákat, valamint az alkatrészek beszerzését is lényegesen leegyszerűsíti. **100 %-os kompatibilitás** minden 700 bar-os hidraulikus rendszerrel.

A **végigfutó középső furatuknak** köszönhetően ezek a hengerek olyan felhasználáshoz alkalmasak, ahol a nagy vonóerőt **menetes orsóval** kell kifejtetni.

Minden be- és ráépített alkatrész megfelel a **metrikus szabványsorozatnak**, amely lényegesen megkönnyíti a beszerelési és szervizmunkákat és az alkatrészek beszerzését is lényegesen leegyszerűsíti. **100 %-ban kompatibilis** minden 700 bar-os hidraulikus rendszerrel.

Felhasználás:

Vonókampó **előfeszítéséhez**, csapágyak és tengelyek **be- és kisajtolásához**, fogaskerekek és szíjtárcsák **lehúzásához**, valamint nehéz szerkezetek húzásához és eltolásához.

Tartalom:

Nyomócsatlakozó 3/8-NPT. Szállítás üzemkész állapotban, vagyis csatlakozó karmantyúval, edzett acél nyomóidommal és rögzítőmenettel együtt történik, csatlakozóvezetékek és adapter **nélkül**.

Figyelem:

A zárt rendszerek gyárilag előre összeszerelve, feltöltve és légtelenítve.

Kézi hidraulika pumpát lásd a 086050, hidraulika tömlőt a 086081 cikkszámnál.

Műszaki leírás

| | |
|--------------------|-------------------|
| Hossz behúzva | 343 mm |
| Olajmennyiség | 716 ml |
| Henger külső Ø | 114 mm |
| Átmenő furat Ø | 33 mm |
| Emelési magasság | 150 mm |
| Maximális nyomóerő | 335 kN |
| Súly | 21 kg |
| Termék fajtája | Hidraulika henger |