


**Garant****Hengeres befogó belső hűtéssel, Weldon szár, Forgácsoló fej Ø-höz, D: 16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	210557 16
GTIN	4045197557759
Árucikk kategória	21Z

**Leírás****Kivitel:**

Precíziós köszörülésű befogók a GARANT TopCut betétekhez. A **rendszer körfutási pontossága  $\leq 10 \mu\text{m}$**  a kúpos és sík felfekvésnek köszönhetően.

**Figyelem:**

**Maximális marásmélység** =  $L_1 + l$ ;  $l$  = Lásd a felcsavarozható fejek méretét: 210050 – 210410 sz.  
Szorítókulcs = 219987 sz.

Fej nyomatékkulcshoz = 219986 sz.

Nagy szerszám kinyúlási hossz esetén csökkentse a technológiai adatokat.

**Műszaki leírás**

Hasznos hossz $L_1$	40 mm
Külső $\varnothing d_1$	15,8 mm
Forgácsoló fej $\varnothing$ -höz, D	16 mm
Ajánlott meghúzási nyomaték	15 Nm
Teljes hossz L	100 mm
Szár $\varnothing D_s$	25 mm
Sorozat	TopCut
Befogó	Weldon szár
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Becsavarozható maró befogó

