

Garant**Vágólapka Szélesség 3,1 mm, Típus: ALU****Rendelési adatok**

Rendelés száma	218470 ALU
GTIN	4045197534309
Árucikk kategória	21B

Leírás**Felhasználás:**

218408 – 218444 sz. tárcsamárókhoz és a 273560 sz. beszúró pengéhez.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha a_e max.

Típus: ALU

Sarokrádiusz: 0,2 mm

Minőség: HU7810

Előtolás f_z : 0,13 mm

Tűrés a_p : – 0 / + 0,3 mm

Műszaki leírás

Tűrés a_p	– 0 / + 0,3 mm
Típus	ALU
Előtolás f_z	0,13 mm
Sarokrádiusz	0,2 mm
Minőség	HU7810

Szerszáanyag	HM
Cserék / élek száma	1
Bevonat	TiAIN
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz