

**Garant****Tárcsamaró felfogó aggyal Szélesség ap = 4 mm, Ø D: 50mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	218560 50
GTIN	4045197462367
Árucikk kategória	210

**Leírás****Kivitel:**

Robusztus speciális acélból készült tárcsamaró a vibráció csökkentéséhez.

**Felhasználás:**

Horonymaráshoz valamint reteszhorony maráshoz. Sík vagy nem sík horonyfenékhez használható.

**Alkatrész:**

219948 sz. (TX9; 2,0 Nm).

**Figyelem:**

A **211750 sz. 2,2 méretű** GARANT TQ nyomaték csavarhúzó a **674252 sz. IP9 méretű** pengével használja.

Tárcsamaró Ø D = 200 mm-ig beszerezhető.

**Műszaki leírás**

Gallér Ø d <sub>1</sub>	32 mm
Effektív élek száma Z <sub>eff</sub>	2
Teljes hossz L <sub>ges</sub>	50 mm

Vágóél $\varnothing D_c$	50 mm
Gallérhossz $L_1$	15 mm
Maximális bemarási mélység $a_{e \max}$	8,5 mm
Hozzávaló váltólapka	SNHX
Felfogó furat $\varnothing$	16 mm
Váltólapkák száma	4
Szárkivitel	furattal
belső hűtés	nem
Szerszámcsere	PowerCard
Váltólapka ISO kód	SN.. 1102
Váltólapka csavar készlet	219948 (IP9; 2,0 Nm)
Termék fajtája	Tárcsamaró

## Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219948
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 9IP	674252 9IP
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 2,2 Nm	211750 2,2