

Garant**Tárcsamaró felfogó aggyal Szélesség ap = 4 mm, Ø D: 160mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	218560 160
GTIN	4045197647566
Árucikk kategória	210

Leírás

Kivitel:

Robusztus speciális acélból készült tárcsamaró a vibráció csökkentéséhez.

Felhasználás:

Horonymaráshoz valamint reteszhorony maráshoz. Sík vagy nem sík horonyfenékhez használható.

Alkatrész:

219948 sz. (TX9; 2,0 Nm).

Figyelem:

A **211750 sz. 2,2 méretű** GARANT TQ nyomaték csavarhúzó a **674252 sz. IP9 méretű** pengével használja.

Tárcsamaró Ø D = 200 mm-ig beszerezhető.

Műszaki leírás

Teljes hossz L_{ges}	50 mm
Effektív élek száma Z_{eff}	8
Vágóél Ø D_c	160 mm

Gallér $\varnothing d_1$	70 mm
Hozzávaló váltólapka	SNHX
Felfogó furat \varnothing	40 mm
Maximális bemarási mélység $a_{e \max}$	41,2 mm
Váltólapkák száma	16
Szárkivitel	furattal
belső hűtés	nem
Szerszámcsere	PowerCard
Váltólapka ISO kód	SN.. 1102
Váltólapka csavar készlet	219948 (IP9; 2,0 Nm)
Termék fajtája	Tárcsamaró

Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219948
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 9IP	674252 9IP