

**Garant****GARANT Softcut® sarokmaró 90° MTC, Hengeres szár, Ø D / élek száma Z:  
32/3Lmm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	215565 32/3L
GTIN	4045197409072
Árucikk kategória	210

**Leírás****Kivitel:**

Precíziós sarokmaró egyenetlen osztással a rezgésmentes járás, maximális precizitás és vágási teljesítmény érdekében. A nagy teljesítményű váltólapkás sarokmarók **új generációja csökkentett forgácsoló erős geometriával MTC alkalmazáshoz instabil körülmények között, vagy alacsony hajtásteljesítményű gépeken.**

**Felhasználás:**

Nagy mélységű sarokmaráshoz, telibemaráshoz is. Univerzálisan használható minden acél alapanyaghoz, valamint rozsdamentes és saválló acélokhoz.

**Alkatrész:**

Váltólapka csavar készlet 219826 sz. (8IP; 2,2 Nm).

**Figyelem:**

2 mm-nél nagyobb rádiuszú váltólapkák használata esetén a lapkafészket módosítani kell. A **211750 sz. 2,2 méretű GARANT TQ** nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 8IP** méretű pengével használja.

**Műszaki leírás**

Teljes hossz $L_{ges}$	210 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	32 mm
Hozzávaló váltólapka	AP.. 1335..
Szár $\varnothing D_s$ h6	30 mm
Váltólapka csavar készlet	219826 (8IP; 2,2 Nm)
Kinyúlási hossz $L_1$	40 mm

Vágóélek száma Z	3
Ferde bemarkási hossz L az $\alpha_{\max}$ -hoz	26,5 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	62 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	61 mm
Interpolációs marás $a_p$	1,9 mm
Ferde bemarkási szög $\alpha_{\max}$	0,65 fok
Sorozat	Softcut®
$\varnothing D_3$	29 mm
Szárkivitel	Hengeres szár
Beállítási szög $\kappa$	90 fok
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Marási felhasználási	Sarokmarás
Marási felhasználási	Körmarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	MTC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Sarokmaró

## Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219826