

HEDI**Kábeldob, műanyag, Típus: 50R**

Rendelési adatok

Rendelés száma	081125 50R
GTIN	4003644013449
Árucikk kategória	08B

Leírás

Kivitel:

A Hedi® kábeldobok a „Made in Germany” minőséget és a hosszú élettartamot jelentik. A saját tervezésű dobtest optimalizált kábel elvezetést biztosít. Az integrált forgás stopkapcsoló megakadályozza a dob véletlen forgását. Minden kábeldob hővédelmi kapcsolóval van felszerelve. Önzáró fedelelkel. **Rövid idejű** szabadtéri használathoz. Megfelel a DGUV I 203-005-nek (korábban BGI 600).

Funkció:

IP20: Védett $\varnothing < 12$ mm idegen testek behatolása ellen, az érintést azonban kerülni kell, ezen kívül víz ellen nem védett.

IP44: Fröccsenő víz ellen minden irányból és $\varnothing > 1$ mm idegen testek behatolása ellen védett, azonban a szerszámoktól és drótoktól távol kell tartani.

IP védettség osztály: IP 44

Névleges teljesítmény letékerve: 3500 (16 A) W

Kábel kategória: H05RR-F

Kábel szerkezete: 3G1,5

Kábel anyaga: Gumi

Kábelhossz: 50 m

Csatlakozó aljzatok száma: 3

Műszaki leírás

Kábelhossz	50 m
Kábel kategória	H05RR-F
Hálózati feszültség	250 V
Névleges teljesítmény letekerve	3500 (16 A) W
Kábel szerkezete	3G1,5
Kábel anyaga	Gumi
Típus	50R
IP védettségi osztály	IP 44
Csatlakozó aljzatok száma	3
Ház anyaga	Műanyag
Energiaellátás	Vezetékes
Diagnosztikai rendszer rendelkezésre álló	igen
Termék fajtája	Kábeldob