

**Garant****GARANT Softcut® sarokmaró 90° MTC, Weldon szár, Ø D / élek száma Z:  
25/3mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	215560 25/3
GTIN	4045197408945
Árucikk kategória	210

## Leírás

### Kivitel:

Precíziós sarokmaró egyenetlen osztással a rezgésmentes járás, maximális precizitás és vágási teljesítmény érdekében. A nagyteljesítményű váltólapkás sarokmarók **új generációja csökkentett forgácsoló erős geometriával MTC alkalmazáshoz instabil körülmények között, vagy alacsony hajtásteljesítményű gépeken.**

### Felhasználás:

Nagy mélységű sarokmaráshoz, telibemaráshoz is. Univerzálisan használható minden acél alapanyaghoz, valamint rozsdamentes és saválló acélokhoz.

### Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet 219826 sz. (8IP; 2,2 Nm).

### Figyelem:

2 mm-nél nagyobb rádiuszú váltólapkák használata esetén a lapkafészket módosítani kell.

A **211750 sz. 2,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 8IP** méretű pengével használja.

## Műszaki leírás

Teljes hossz $L_{ges}$	105 mm
Kinyúlási hossz $L_1$	49 mm
Hozzávaló váltólapka	AP.. 1335..
Vágóél $\varnothing D_c$	25 mm
Váltólapka csavar készlet	219826 (8IP; 2,2 Nm)

Szár $\varnothing D_s$ h6	25 mm
Vágóélek száma Z	3
Ferde bemarási hossz L az $\alpha_{\max}$ -hoz	19,5 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	48 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	47 mm
Interpolációs marás $a_p$	1,9 mm
Ferde bemarási szög $\alpha_{\max}$	0,88 fok
Sorozat	Softcut®
$\varnothing D_3$	22 mm
Szárkivitel	Weldon szár
Beállítási szög $\kappa$	90 fok
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Marási felhasználási	Sarokmarás
Marási felhasználási	Körmarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	MTC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Sarokmaró

## Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219826
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP