

HELICOIL® Plus
made by BOLLHOFF

Menetjavító készlet, Tartalom: M5-M12



Rendelési adatok

Rendelés száma	082820 M5-M12
GTIN	4250361202926
Árucikk kategória	04D

Leírás

Kivitel:

Menetjavító készlet, metrikus ISO menetekhez, mely különböző javítókészletekből áll. Nagyszilárdságú, szabadon átfutó HELICOIL®plus menetbetétek **nagy kopásállóságú, csekély menetsúrlódással nemesacélból** szűk tűrésekkel, **nagyon jó felületminőségekkel**, valamint **korrózió- és hőálló tulajdonságokkal**. A rugalmas kialakítás egyenletes teher és feszültségelosztást tesz lehetővé, melynek köszönhetően **tartós** és kiváló minőségű csavarkötések hozhatók létre **minden üzemi terheléshez** (statikus, dinamikus), **ideális erőátvitel mellett**. Egyszerű, gyors szerelés, idomszer szerinti, mindkét oldalról használható belső menet jön létre. **230 darabos:**

(20-20 db 1xD; 1,5xD; 2xD – M5; M6 betét)

(10-10 db 1xD; 1,5xD; 2xD – M8; M10; M12 betét)

Felhasználás:

Sérült vagy **elhasználódott menetek gazdaságos javításához** és szerkezeti elemként csekély nyírósilárdságú anyagok **menetpáncélozásához** (pl. alumínium, alumínium-magnézium ötvözetek).

Tartalom:

Különböző méretű és hosszúságú Helicoil®plus menetbetétek, 5 csigafúró, 5 HSS kézi menetfúró, 5 behajtó orsó, 5 csaptörő, 1 műanyag koffer (HxSzxMa) 420x340x120 mm.

Figyelem:

TiCN bevonatú HSS-E-PM gépi menetfúrókat lásd 133550 és 138200 sz.

- **Megfelelő dugós idomszereket a menetek ellenőrzéséhez a 486000 sz.-tól talál.**
- **Önbiztosító betétek, más méretek és UNC / UNF menetbetétek külön ajánlatkérésre szállíthatók.**

Műszaki leírás

1,5×D menethossz betétek száma	70
1×D menethossz betétek száma	70
2×D menethossz betétek száma	70
Termék fajtája	Menetjavítás